



## Fraise à dresser à 90°MECH17, Queue Weldon, Ø D / Zeff: 40/2mm



### Données de commande

N° commande	227653 40/2
GTIN	4960664526352
Classe d'article	250

### Description

#### Exécution:

Plaquettes à encoches assurant une réduction de l'effort de coupe et des vibrations. En comparaison, permettent des largeurs de passe  $a_e$  supérieures pour une profondeur de coupe  $a_p$  identique.

### Description technique

Code ISO plaquette	BDMT 170408
Longueur de col $L_1$	73 mm
Ø dents $D_c$	40 mm
Longueur totale $L_{tot}$	136 mm
Plaquette adaptée	BD.. 1704
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	59 mm
Nombre de dents effectif $Z_{eff}$	2
Ø queue $D_s$ h6	32 mm
Vis pour plaquette	229709 (T15; 3,5 Nm)
Nombre de plaquettes	8
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage

Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage	229709
----------------	--------