

**X.L...SR-D, SC3025, Taille de plaquette: 09mm****Données de commande**

N° commande	221933 09
GTIN	4059782505742
Classe d'article	28E

Description**Exécution:**

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$.

Description technique

Taille de plaquette	09
Type	GG
Code ISO plaquette	XDLW090408-SR-D
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	2,01 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	SC3025
Type d'outils	Carbure
Avance f_z par dent	0,3 - 2 mm

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	260 m/min	K
à sec	adaptée		
Air	adaptée		