



Forets à béton en carbure, Ø foret: 12mm



Données de commande

N° commande	786001 12
GTIN	4058546404314
Classe d'article	76G

Description

Exécution:

Forets avec plaquettes en carbure tenaces et brasées à haute température. Forme des rainures asymétrique pour un bon transport des poussières de forage.

Foret pour percussion avec plaquette robuste en carbure.

Utilisation:

Principalement pour le **forage de trous de chevilles avec des perforateurs** dans le béton, la maçonnerie, les pierres naturelles et artificielles.

Egalement pour le forage rotatif dans le bois dur et tendre, le plastique, l'acrylique et la céramique.

Convient également pour le forage d'acier trempé.

Description technique

Ø queue	12 mm
Ø foret	12 mm
Longueur hélice	90 mm
Longueur totale	150 mm

Type d'outils	HM
Norme	DIN 8039
Norme	ISO 5468
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	Queue cylindrique
Type de produit	Forets à béton