



## Forets à béton en carbure, Ø foret: 18mm



### Données de commande

N° commande	786001 18
GTIN	4058546404406
Classe d'article	76G

### Description

#### Exécution:

Forets avec plaquettes en carbure tenaces et brasées à haute température. Forme des rainures asymétrique pour un bon transport des poussières de forage.

**Foret pour percussion** avec plaquette robuste en carbure. Avec queue détalonnée à 3 méplats.

#### Utilisation:

Principalement pour le **forage de trous de chevilles avec des perforateurs** dans le béton, la maçonnerie, les pierres naturelles et artificielles.

Egalement pour le forage rotatif dans le bois dur et tendre, le plastique, l'acrylique et la céramique.

Convient également pour le forage d'acier trempé.

### Description technique

Ø queue	12,75 mm
Longueur hélice	95 mm
Ø foret	18 mm
Longueur totale	160 mm
Type d'outils	HM
Norme	DIN 8039
Norme	ISO 5468
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	Queue cylindrique
Type de produit	Forets à béton

