

**Fraise à dresser à 90° MEC17, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 80/6mm****Données de commande**

N° commande	227510 80/6
GTIN	4960664456697
Classe d'article	250

Description**Exécution:**

Les arêtes de coupe longues permettent d'obtenir des profondeurs de coupe extrêmement élevées. Nombre d'arêtes réduit.

Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	15,7 mm
Vis pour plaquette	229709 (T15; 3,5 Nm)
Longueur totale L_{tot}	50 mm
Ø fixation	27 mm
Plaquette adaptée	BDMT 170408
Ø dents D_c	80 mm
Nombre de dents Z	6
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,2 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	71,6 mm

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	153 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	73 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229709
----------------	--------