

**KÄRCHER****Aspirateur industriel, Référence fabricant: IVR-L65/20****Données de commande**

N° commande	078522 IVR-L65/20
GTIN	4054278695129
Classe d'article	07D

**Description****Exécution:**

Aspirateur industriel destiné à l'aspiration et la séparation de **lubrifiants, d'émulsions lubrifiantes, d'eau ou d'huile contenant des solides (par ex. copeaux métalliques)**.

- **Modèle compact et matériau robuste pour une mobilité optimale.**
- **Flexibilité d'utilisation maximale et longue durée de vie, avec câble secteur résistant à l'huile.**
- **L'aspiration s'effectue via un raccord de tuyau pivotant à 360° au niveau de la tête.**

Aspirateur industriel bimoteur 2,4 kW avec **châssis basculant** et **réservoir de 65 litres**.

**Livraison:**

Avec châssis basculant et tuyau de vidange avec indication de niveau. **Sans accessoires.**

**Accessoires adaptés, voir 078524, 078529 et 078533.**

**Remarque(s):**

Modèle avec cuve en inox de 100 litres, voir code art. 078522 réf. IVR-L100DP dans notre eShop.

**Description technique**

Interrupteur marche/arrêt	oui
Dépression	220 mbar

Niveau sonore	70 dB(A)
Largeur	570 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Classe de poussières – aspirateur	L
Hauteur	1330 mm
Volume du récipient	65 l
Longueur	730 mm
Dimensions nominales raccords	DN50 mm
Nombre de moteurs	2
Poids	43 kg
Puissance absorbée	2000 W
Débit volumique d'air	100 l/s
Longueur câble	6 m
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières