

Garant**Poste de travail à réglage en hauteur électrique (2 colonnes de levage)
Capacité de charge max. 500 kg, Type: 1500****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 920312 1500 |
| GTIN | 4067263736202 |
| Classe d'article | 91S |

Description**Exécution:**

Bâti avec unité de levage en aluminium anodisé. Avec renfort pour stabilisation. Plan de travail en bois de hêtre multiplis de 50 mm d'épaisseur, collé, étanche à l'eau. Réglage en hauteur progressif de 740 à 1140 mm, commande aisée et rapide via le panneau de commande. Panneau de commande avec fonction mémoire pour 3 hauteurs de travail différentes.

Livraison:

Avec 4 pieds de réglage.

Coloris:

Bâti avec unité de levage en aluminium et tube en acier poudré anthracite RAL 7016,

revêtement par poudre.**Recommandation(s):**

Ergonomie assurée pour vos activités assises et debout!

Remarque(s):

Montage de caissons jusqu'à une hauteur de 500 mm sous le plan de travail.

Description technique

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Matériau plan de travail | Hêtre multiplis |
| Profondeur | 750 mm |

| | |
|---|----------------------------|
| Réglage en hauteur progressif | oui |
| Type de fiche, entrée | F |
| Epaisseur plan de travail | 50 mm |
| Principe du réglage en hauteur | Equipement complet |
| Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à | 740 - 1140 mm |
| Profondeur plan de travail | 750 mm |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur |
| Capacité de charge maximale | 500 kg |
| Tension de raccordement | 250 V |
| Largeur | 1500 mm |
| Longueur plan de travail | 1500 mm |
| Surface plan de travail | vernis incolore |
| Capacité de charge en continu | 350 kg |
| Poids | 75 kg |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 500 kg |
| Exécution réglage en hauteur | électrique |
| Epaisseur plan de travail | 50 mm |
| Réglage en hauteur | 25 mm |
| Type de produit | Établi |