


**Fraise à dresser à 90°MECH17, avec alésage, Ø D / Zeff: 63/4mm****Données de commande**

N° commande	227655 63/4
GTIN	4960664579280
Classe d'article	250

Description**Exécution:**

Plaquettes à encoches assurant une réduction de l'effort de coupe et des vibrations. En comparaison, permettent des largeurs de passe a_e supérieures pour une profondeur de coupe a_p identique.

Description technique

Code ISO plaquette	BDMT 170408
Plaquette adaptée	BD.. 1704
Nombre de dents effectif Z_{eff}	4
Longueur totale L_{tot}	70 mm
Vis pour plaquette	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø fixation	27 mm
Ø dents D_c	63 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	45 mm
Nombre de plaquettes	12

Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229709
----------------	--------