



Données de commande

N° commande	713101 160
GTIN	
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Taillants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux. Pince chromée, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend. KNIPEXtend sert à raccorder des extensions, tels que des clips ColorCode (CCC) pour personnalisation ou des clips TetheredTool (TTC) pour fixation d'un équipement antichute Tethered Tools.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Remarque(s):

Le modèle précédent 713100 peut toujours être commandé jusqu'à ce que les modèles KNIPEXtend soient disponibles.

Description technique

Longueur totale	160 mm
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Longueur mors	50 mm
Forme de mâchoire	pointue-ovale, droite
Norme	DIN ISO 5745
Propriété des mors	Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors	intérieur rugueux

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Pince multifonction