



Données de commande

N° commande	723181 180
GTIN	
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Tête puissante, taillants trempés par induction (env. 64 HRC), articulation noyée, avec construction à double articulation excentrique. Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend. KNIPEXtend sert à raccorder des extensions, tels que des clips ColorCode (CCC) pour personnalisation ou des clips TetheredTool (TTC) pour fixation d'un équipement antichute Tethered Tools.

Avantage(s):

Pince coupante diagonale à forte démultiplication de qualité, avec 50 % d'effort en moins par rapport aux pinces coupantes diagonales classiques de taille identique. Les taillants retraités réduisent l'effort nécessaire.

Avantage(s) - Descriptif:

Pince coupante diagonale à forte démultiplication de qualité, avec 50 % d'effort en moins par rapport aux pinces coupantes diagonales classiques de taille identique. Les taillants retraités réduisent l'effort nécessaire.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Remarque(s):

Le modèle précédent 723180 peut toujours être commandé jusqu'à ce que les modèles KNIPEXtend soient disponibles.

Description technique

Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	3,2 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	3 mm

Longueur totale	180 mm
Référence fabricant	TwinForce
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	5,5 mm
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	Pince noire et brunie à froid, tête polie
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	oui
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	Pince coupante