

HOLEX**Brosse à ébavurer Fil d'acier 0,35 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1:
250X60mm****Données de commande**

N° commande	570505 250X60
GTIN	4067263906551
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Alésage 50,8 mm avec double rainure de clavette 13×7. Autres alésages disponibles.

Fil d'acier ondulé et résistant.

Utilisation:

Pour tous les tourets courants. Durée de vie particulièrement élevée grâce au fil d'acier spécial. Idéales pour l'ébavurage efficace d'aciers plats, de profilés, de tubes en acier, de robinetteries, de pièces en plastique, etc.

Rainure de clavette 13,5×7,6.

Remarque(s):

Seules les pointes de garnissage agissent sur la pièce. Une pression trop forte n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance nécessaire et diminue la durée de vie de la brosse.

Description technique

Vitesse de rotation max.	3600 min ⁻¹
Ø brosse D ₁	250 mm

Largeur brosse	58 mm
Longueur de garnissage H ₁	50 mm
Matériau garnissage	Fil d'acier
Epaisseur des soies	0,35 mm
Machine motrice	Touret d'établi
Type de produit	Brosse circulaire