

HOLEX**Brosse conique torsadée torsades alternées, fil d'acier 0,50 mm, Ø brosse D1×filetage M: 115XM14mm****Données de commande**

N° commande	571308 115XM14
GTIN	4067263906759
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Brosse **conique coudée** à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Utilisation:

Torsades alternées (droite / gauche) pour une agressivité accrue lors des brossages difficiles.

Idéales pour une utilisation dans les coins et les arêtes, fonctionnement silencieux.

Idéal pour travailler dans des endroits difficiles d'accès et pour les brossages durs, par ex. décapage, dérouillage, décrassage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

Avec **filetage intérieur M14**, pour fixation directe **sur des meuleuses d'angle**.

Description technique

Nombre de torsades	20
Filetage M	M14
Ø brosse D ₁	115 mm

Epaisseur des soies	0,5 mm
Largeur de garnissage L ₁	12 mm
Longueur de garnissage H ₁	24 mm
Vitesse de rotation max.	12500 min ⁻¹
Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	Torsades alternées
Type de produit	Brosses coniques