

**Garant****Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene, Largeur embout (b): 2mm****Données de commande**

N° commande	660032 2
GTIN	4067263013426
Classe d'article	61F

**Description****Exécution:**

**Manche** de forme ergonomique avec surface en **Haptoprene** pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d'huile.

**Lame** en acier au chrome-vanadium. **A partir de la réf.8, avec section 6 pans pour prise de clé.**

**Utilisation:**

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.

**Description technique**

Longueur totale	120 mm
Extrémité	noir
Six-pans d'actionnement	non
Epaisseur embout (a)	0,4 mm
Largeur embout (b)	2 mm
Lame continue	non
Longueur lame	60 mm
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Type de queue	ronde

Traité	non
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée	Haptoprene bimatière
Surface	Nickelé et chromé
Type de produit	Tournevis