

**Jeu d'atelier, Nombre d'outils: 23****Données de commande**

N° commande	955015 23
GTIN	2050002075467
Classe d'article	91A

Description**Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier 914520 – 914582.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955015: 1 pièces

Pied à coulisse HOLEX 410200 réf. 150: 1 pièces

Mètre-ruban HOLEX 462010 réf. 3: 1 pièces

Niveau à bulle en aluminium HOLEX 467435 réf. 300: 1 pièces

Clés mixtes HOLEX 613950 réf. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque

Tournevis pour vis à fente HOLEX 660701, réf. 3,5; 5,5; 7: 1 pièce de chaque

Tournevis pour Phillips HOLEX 668401 réf. 1; 2; 3: 1 pièce de chaque

Pince universelle vanadium HOLEX 703000 réf. 180: 1 pièces

Pince multiprise HOLEX 706151 réf. 250: 1 pièces

Pince à becs demi-ronds HOLEX, coudée 713600 réf. 200: 1 pièces

Pince coupante diagonale HOLEX 725250 réf. 160: 1 pièces

Cutter universel HOLEX 845039 réf. 160: 1 pièces

Description technique

Largeur	500 mm
Profondeur en G	16
Largeur en G	20
Profondeur	400 mm
Nombre d'outils	23
Surface utile de tiroir en G	20×16
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Convient pour équipements d'atelier	Servante d'atelier
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 955015	952001 955015
Pied à coulisse Vernier 1/20 Plage de mesure 150 mm	410200 150
Mètre-ruban Longueur ruban 3 m	462010 3
Niveau à bulle en aluminium Longueur 300 mm	467435 300
Clés mixtes Ouverture 10 mm	613950 10
Clés mixtes Ouverture 13 mm	613950 13
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613950 16
Clés mixtes Ouverture 17 mm	613950 17
Clés mixtes Ouverture 18 mm	613950 18
Clés mixtes Ouverture 19 mm	613950 19
Clés mixtes Ouverture 5,5 mm	613950 5,5
Clés mixtes Ouverture 7 mm	613950 7
Clés mixtes Ouverture 8 mm	613950 8
Tournevis pour vis à fente, avec manche Largeur embout (b) 3,5 mm	660701 3,5
	660701 5,5

Tournevis pour vis à fente, avec manche Largeur embout (b) 5,5 mm

Tournevis pour vis à fente, avec manche Largeur embout (b) 7 mm

660701 7

Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière Taille empreinte cruciforme 1

668401 1

Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière Taille empreinte cruciforme 2

668401 2

Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière Taille empreinte cruciforme 3

668401 3

Pince universelle vanadium, non revêtue Longueur totale 180 mm

703000 180

Pince multiprise avec revêtement en plastique Longueur totale 250 mm

706151 250

Pince coudée à becs demi-ronds, non revêtue Longueur totale 200 mm

713600 200

Pince coupante diagonale, non revêtue Longueur totale 160 mm

725250 160

Cutter universel avec manche en zinc moulé 18 mm Longueur totale 160 mm

845039 160