



Limes à bande sans fil, Type: M12FBFL10



Données de commande

N° commande	077717 M12FBFL10
GTIN	4058546412432
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Lime à bande sans fil extrêmement légère (seulement 1,0 kg ou 1,1 kg avec une batterie 2 Ah) pour un travail sans fatigue.

- **Deux modes de vitesse + régulateur de vitesse variable.**
- **Marche arrière - permet à l'utilisateur de sélectionner l'orientation de la bande pour contrôler la direction des étincelles/copeaux.**
- **Réglage de la tête sans outil à 360°.**
- **Utilisation d'une seule main - permet de travailler dans des espaces restreints et est idéal pour les travaux en hauteur.**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir à partir du code art. 073814.

Description technique

Vibrations maximales suivant EN	2,16 m/s ²
Nombre de batteries incluses	0
Largeur bande abrasive	10 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Tension de la batterie	12 V

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Vitesse de la bande	0 - 1110 m/min
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V
Référence fabricant	M12 FBFL10
Poids	1 kg
Plage de vitesses de rotation	0 - 14500 min ⁻¹
Longueur bande abrasive	330
Type de produit	Lime à bande