

KÄRCHER**Aspirateur industriel, Référence fabricant: IVRL-100DP****Données de commande**

N° commande	078522 IVRL-100DP
GTIN	4054278695136
Classe d'article	07D

Description**Exécution:**

Aspirateur industriel destiné à l'aspiration et la séparation de **lubrifiants, d'émulsions lubrifiantes, d'eau ou d'huile contenant des solides (par ex. copeaux métalliques)**.

- **Modèle compact et matériau robuste pour une mobilité optimale.**
- **Flexibilité d'utilisation maximale et longue durée de vie, avec câble secteur résistant à l'huile.**
- **L'aspiration s'effectue via un raccord de tuyau pivotant à 360° au niveau de la tête.**

Aspirateur industriel bimoteur 2,4 kW avec **châssis basculant, réservoir de 100 litres et pompe intégrée** pour une vidange aisée et complète.

Livraison:

Avec châssis basculant et tuyau de vidange avec indication de niveau. **Sans accessoires.**

Accessoires adaptés, voir 078524, 078529 et 078533.

Remarque(s):

Modèle avec cuve en inox de 100 litres, voir code art. 078522 réf. IVR-L100DP dans notre eShop.

Description technique

Dimensions nominales raccords	DN50 mm
-------------------------------	---------

Hauteur	1320 mm
Volume du récipient	100 l
Puissance absorbée	2400 W
Largeur	660 mm
Dépression	230 mbar
Poids	57 kg
Nombre de moteurs	2
Niveau sonore	68 dB(A)
Interrupteur marche/arrêt	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Longueur	840 mm
Classe de poussières – aspirateur	L
Débit volumique d'air	148 l/s
Longueur câble	6 m
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières