



Grignoteuse sans fil, Type: 71321161



Données de commande

N° commande	078108 71321161
GTIN	4014586898568
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

- **Coûts réduits grâce à la durée de vie élevée des poinçons et matrices.**
- **Système de changement rapide QuickIN pour un changement rapide et sans outils des poinçons et matrices.**
- **Sens de travail modifiable sans outil.**

Grignoteuse à tôle sans fil pour une utilisation mobile.

- **Maniabilité optimale également dans des conditions de travail difficiles grâce à la conception mince.**
- **Idéal pour les tôles de bardage jusqu'à 1,3 mm d'épaisseur et jusqu'à 85 mm de profondeur de moulure.**

Grignoteuse flexible avec maniabilité élevée pour tôles minces, tôles de bardage, profilées et ondulées.

Livraison:

Avec L-BOXX, **sans** batterie **ni** chargeur.

Remarque(s):

Batteries adaptées, voir codes art. 073851 – 073858; kits de base adaptés, voir codes art. 073863 – 073867. Chargeurs, voir code art. 073866.

Description technique

Emballage	Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Tension de la batterie	18 V
Rayon de la courbe minimale	30 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Vitesse de coupe	1,9 m/min
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Epaisseur de matériau max. acier 800 N/mm ²	0,7 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Epaisseur de matériau max. acier 400 N/mm ²	1,6 mm
Largeur de coupe	5 mm
Nombre de batteries incluses	0
Référence fabricant	ABLK 18 1.6 E AS
Poids	2,1 kg
Type de produit	Grignoteuse