

Garant**SOMT 09T304 TR, HB735, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	215078 UNI
GTIN	4045197455031
Classe d'article	21A

Description**Exécution:**

Plaquettes extrêmement robustes suivant les dimensions normalisées ISO, frittées et rectifiées avec précision. Grande dureté et résistance à l'usure grâce à la structure micrograin.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 5$ mm.

Rayon d'angle: 0,4 mm

Description technique

Type	UNI
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	SOMT 09T304 TR
Nuance	HB735
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	320 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	215 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	170 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	140 m/min	K
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	moyennement adaptée		