

Garant
SOMT 09T304 FR Revêtement diamant, HB7810, Type: ALU

Données de commande

N° commande	215066 ALU
GTIN	4045197555748
Classe d'article	21B

Description
Exécution:

Plaquettes extrêmement robustes suivant les dimensions normalisées ISO, frittées et rectifiées avec précision. Grande dureté et résistance à l'usure grâce à la structure micrograin.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 5$ mm.

Rayon d'angle: 0,4 mm

Avance f_z par dent: 0,13 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,13 mm
Type	ALU
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	SOMT 09T304 FR
Nuance	HB7810
Type d'outils	Carbure

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	780 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	780 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	780 m/min	N
Graphite, PRFV, PRFC	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		