

**Garant**

**Fraise à surfacer / dresser à 90°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:  
63/6mm**

**Données de commande**

N° commande	215050 63/6
GTIN	4045197132642
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

En acier à outils trempé spécial pour un fonctionnement sans vibrations et une longue durée de vie. Les dents de planage permettent d'obtenir de très bons états de surface.

**Remarque(s):**

Pour pouvoir utiliser les **4 arêtes de coupe**, la plaquette doit **toujours être tournée dans le sens indiqué**.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 9IP**.

**Description technique**

Longueur totale L <sub>tot</sub>	40 mm
Ø fixation	22 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Plaquette adaptée	SOMT 09T304

Ø dents $D_c$	63 mm
Nombre de dents Z	6
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219810
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 9IP	674252 9IP