

**Garant****SOMT 09T304 TR, HB7635, Type: INOX****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 215075 INOX   |
| GTIN             | 4045197302960 |
| Classe d'article | 21A           |

**Description****Exécution:**

**Plaquettes extrêmement robustes** suivant les dimensions normalisées ISO, frittées et rectifiées avec précision. Grande dureté et résistance à l'usure grâce à la structure micrograin.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p_{max}} = 5$  mm.

**Description technique**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Avance $f_z$ par dent | 0,11 mm        |
| Type                  | INOX           |
| Rayon d'angle         | 0,4 mm         |
| Epaisseur plaquette E | 3,97 mm        |
| Code ISO plaquette    | SOMT 09T304 TR |
| Nuance                | HB7635         |
| Type d'outils         | Carbure        |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nombre de changements/dents | 4                       |
| Type de produit             | Plaquette pour fraisage |

### Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>  | moyennement adaptée | 270 m/min      | P        |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>  | moyennement adaptée | 190 m/min      | P        |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | moyennement adaptée | 160 m/min      | P        |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | moyennement adaptée | 150 m/min      | P        |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | moyennement adaptée | 140 m/min      | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 190 m/min      | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 120 m/min      | M        |
| Fonte GG(G)                    | moyennement adaptée | 120 m/min      | K        |
| Huile                          | moyennement adaptée |                |          |
| av. arrosage max.              | moyennement adaptée |                |          |
| av. arrosage min.              | moyennement adaptée |                |          |
| à sec                          | adaptée             |                |          |