

Garant**Foret à centrer CN, 142°, Ø D_s: 20mm****Données de commande**

N° commande	231502 20
GTIN	4045197324016
Classe d'article	21Y

Description

Exécution:
Avec queue Weldon.

Description technique

Vis pour plaquette	231540_TX15 (2,5 Nm)
Longueur totale L _{tot}	100 mm
Profondeur de perçage max. l ₁	3 mm
Ø queue D _s	20 mm
Longueur queue h	70 mm
Code ISO plaquette	SOGT 11T3
Ø perçage max. d ₁	18,5 mm
Taille de plaquette	16
Nombre de dents Z	1
Queue	Queue Weldon
Foret à centrer adapté à la forme de la plaquette	142
Attribut des noms de produit	142°
Arrosage interne	non
Angle de pointe	142 degré

Type de produit

Forets à plaquettes

Accessoires

Vis de serrage Torx® Taille empreinte TX15	231540 TX15
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500