

Garant
Tête de fraisage pour ébauche / finition, chanfrein à 45°, HB730, Ø D h10: 12mm

Données de commande

N° commande	210280 12
GTIN	4045197522276
Classe d'article	21M

Description
Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Description technique

Ø dents D	12 mm
Long. coupe L_2	15 mm
Long. tête l	22 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,24 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,07 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,05 mm
Dimensions de l'attachement	12 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Nombre de dents Z	4
Série	TopCut
Nuance	HB730
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine

Type	N
Profil de fraise	NF
Angle d'hélice	45 degré
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage	0,3×D pour le chanfreinage mm
Largeur de passe ae pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D mm
Méthode d'usinage	HPC
Arrosage interne	non
Porte-outils adapté	GARANT TopCut
Type de produit	Plaquettes de coupe pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	210 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	110 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	50 m/min	H
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	80 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	160 m/min	K
Huile	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Air	adaptée
-----	---------

Accessoires

Adaptateur emboîtable pour clé dynamométrique Type 10X4	219986 10X4
---	-------------

Clé de montage Type 10X4	219987 10X4
--------------------------	-------------