

Garant**APMT 100308 TR, HB7525, Type: ST900****Données de commande**

N° commande	GG2126 ST900
GTIN	4067263078807
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

Adapté(s) pour:

HOLEX GG2123, GG2124 ainsi que les fraises à dresser à 90° GARANT et HOLEX 215800 – 215870.

Contenu:

50 × 215947 ST900

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation

Pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p \text{ max} = 4,8 \text{ mm}$.

Description technique

Avance f_z par dent	0,12 mm
Code ISO plaquette	APMT 100308 TR
Nuance	HB7525
Type d'outils	HM
Epaisseur plan de travail	3,5 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	390 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	270 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	230 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	220 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	250 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	180 m/min	K
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

Accessoires

APMT 100308 TR Type ST900

215947 ST900