

**Garant****APMT 100305 TR, HB7635, Type: INOX****Données de commande**

N° commande	GG2128 INOX
GTIN	4067263078821
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:**

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

**Adapté(s) pour:**

HOLEX GG2123, GG2124 ainsi que les fraises à dresser à 90° GARANT et HOLEX 215800 – 215870.

**Contenu:**

50 × 215920 INOX

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation

Pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 4,8 \text{ mm}$ .

**Description technique**

Avance $f_z$ par dent	0,12 mm
Code ISO plaquette	APMT 100305 TR
Nuance	HB7635
Type d'outils	HM
Epaisseur plan de travail	3,5 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	moyennement adaptée	700 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	600 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	180 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	160 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	150 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	130 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	50 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		

**Accessoires**

APMT 100305 TR Type INOX

215920 INOX