

**Garant**
**ANGX 10T308ZEER, HB9740, Type: INOX**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG2133 INOX   |
| GTIN             | 4067263078876 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description**
**Adapté(s) pour:**

Mini-fraises grande avance GARANT Power Q 213052 – 213058.

**Contenu:**

50 × 213070 INOX

**Remarque(s):**

 Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$ .

**Description technique**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Avance $f_z$ par dent                        | 0,8 mm          |
| Contenu                                      | 50              |
| Code ISO plaquette                           | ANGX 10T308ZEER |
| Nuance                                       | HB9740          |
| Type d'outils                                | HM              |
| Profondeur de coupe recommandée $a_{p \max}$ | 0,8 mm          |
| Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$        | 1 mm            |
| Rayon de programmation pour $a_{p \max}$     | 1,6 mm          |
| Nombre de changements/dents                  | 4               |

Type de produit

Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

|                              | <b>Adéquation</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Code ISO</b> |
|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 180 m/min            | M               |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 150 m/min            | M               |
| av. arrosage max.            | moyennement adaptée |                      |                 |
| Air                          | adaptée             |                      |                 |

**Accessoires**

ANGX 10T308ZEER Type INOX

213070 INOX