

Garant**XNEX 080608, HB7515, Type: ST1400****Données de commande**

N° commande	GG2138 ST1400
GTIN	4067263078920
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Les 6 arêtes assurent une rentabilité élevée grâce au prix réduit par arête.

Adapté(s) pour:

Fraise à dresser à 90° GARANT 215101 et fraise à dresser à 90° HOLEX 215102.

Contenu:

50 × 215186 ST1400

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Description technique

Avance f_z par dent	0,21 mm
Contenu	50
Code ISO plaquette	XNEX 080608
Nuance	HB7515
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	4 mm
Nombre de changements/dents	6
Revêtement	CVD

Type de produit

Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	270 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	230 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

Accessoires

XNEX 080608 Type ST1400

215186 ST1400