

**Garant****XNEX 080608, HB7525, Type: ST900****Données de commande**

N° commande	GG2137 ST900
GTIN	4067263078913
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:**

Les 6 arêtes assurent une rentabilité élevée grâce au prix réduit par arête.

**Adapté(s) pour:**

Fraise à dresser à 90° GARANT 215101 et fraise à dresser à 90° HOLEX 215102.

**Contenu:**

50 × 215185 ST900

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

**Description technique**

Contenu	50
Avance $f_z$ par dent	0,18 mm
Code ISO plaquette	XNEX 080608
Nuance	HB7525
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	4 mm
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour fraisage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	335 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	300 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	280 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

## Accessoires

XNEX 080608 Type ST900

215185 ST900