

Garant**Tête de fraisage pour finition, rayon, HB730, Ø D h10: 10mm****Données de commande**

N° commande	210330 10
GTIN	4045197523303
Classe d'article	21M

Description technique

Long. coupe L_2	12,5 mm
Long. tête l	18 mm
Ø dents D	10 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,05 mm
Dimensions de l'attachement	10 mm
Arrondi d'angle r_v	0,5
Nombre de dents Z	6
Série	TopCut
Nuance	HB730
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Angle d'hélice	50 degré
Direction de l'approche	horizontal
Largeur de passe ae pour le fraisage	0,1×D pour le chanfreinage mm
Méthode d'usinage	HPC

Arrosage interne	non
Porte-outils adapté	GARANT TopCut
Type de produit	Plaquettes de coupe pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	210 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	110 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	50 m/min	H
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	80 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	160 m/min	K
Huile	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	adaptée		

Accessoires

Adaptateur emboîtable pour clé dynamométrique Type 8X3	219986 8X3
Clé de montage Type 8X3	219987 8X3