


Garant**Taraud machine Type B, vaporisé, M: M3****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG2150 M3 |
| GTIN | 4067263086017 |
| Classe d'article | GGN |

Description**Exécution:****Comme 132150.**

Modèle particulièrement robuste.

Guide d'entrée avec une rainure de lubrification, mais sans goujures. **Entrée type B, avec affûtage GUN.****Avantage(s):****Guidage optimal et sans formation d'un deuxième filet** à l'inversion du sens de rotation.**Description technique**

| | |
|------------------------|---------|
| Nombre de dents Z | 3 |
| Taille de filetage | M3 |
| Type de filetage | M |
| Norme | DIN 371 |
| Ø queue D _s | 3,5 mm |
| Ø perçage | 2,5 mm |
| Filetage Ø | 3 mm |
| Profondeur de filetage | 9 mm |

| | |
|------------------------------------|---|
| Contenu | 10 |
| Type d'outils | HSS E |
| Nombre de goujures | 3 |
| Carré corps □ | 2,7 mm |
| Pas de filetage | 0,5 mm |
| Classe de tolérance | ISO 2X 6HX |
| Longueur totale L | 56 mm |
| Revêtement | vaporisé |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | DIN 13 |
| Entrée | B |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3xD pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe | droite |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique |
| Bague de couleur | bleu |
| Type de produit | Tarauts |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | 13 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 15 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 15 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | 15 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 6 m/min | M |
| CuZn | moyennement adaptée | 13 m/min | N |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Huile | adaptée |
| av. arrosage max. | moyennement adaptée |

Accessoires

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Taraud machine Forme B M M3 | 132150 M3 |
|-----------------------------|-----------|