

**Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, M: M4****Données de commande**

N° commande	GG5255 M4
GTIN	4067263090601
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:****Comme 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze.

**Description technique**

Contenu	10
Pas de filetage	0,7 mm
Ø perçage	3,3 mm
Type d'outils	HSS E
Filetage Ø	4 mm
Profondeur de filetage	10 mm
Taille de filetage	M4
Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
Carré corps <input type="checkbox"/>	3,4 mm

Longueur totale L	63 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Norme	DIN 371
Type de filetage	M
Ø queue D <sub>s</sub>	4,5 mm
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Série	CleverTap
Type de produit	Tarauds

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu.	moyennement adaptée	13 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	12 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	12 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	6 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

---

## Accessoires

Taraud machine HOLEX Clever Tap M M4

135255 M4