


Garant
Mini-fraise carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 2mm

Données de commande

N° commande	GG2297 2
GTIN	4067263091813
Classe d'article	GGN

Description
Exécution:

Arête extra courte pour une stabilité maximale. **Longueur de queue suivant DIN** pour un meilleur maintien de l'outil dans le porte-outils. La durée de vie de l'outil est ainsi considérablement accrue.

Faites des économies sur les frais de réaffûtage: il est en effet plus avantageux d'utiliser les mini-fraises en carbure monobloc jusqu'à la limite d'usure que de les réaffûter.

Comme 202297.

Description technique

Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,03 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Ø dents D_c	2 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,012 mm
Contenu	5
Angle d'hélice	45 degré

Longueur totale L	50 mm
Ø queue D _s	6 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Nombre de dents Z	3
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Type de queue	HB
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Longueur de coupe L _c	4 mm
Avance f _z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,01 mm
Série	Master Steel
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Largeur de passe a _e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	290 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	240 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P

Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	85 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

Accessoires

Mini-fraise carbure monobloc GARANT Master SteelHPC Ø e8 DC 2 mm

202295 2