

Garant

**Plaquette de tronçonnage neutre, HU7310, Largeur de gorge w (mm) /
Quantité: 3,1/50**

**Données de commande**

N° commande	GG2712 3,1/50
GTIN	4067263096498
Classe d'article	GGN

Description**Adapté(s) pour:**

Lames de rainurage 273552 – 273558 et 273562 – 273570.

Description technique

Avance f	0,1 mm/tr
Contenu	273310 3,1
Quantité	50
Tolérance largeur gorge w	±0,1 mm
Rayon d'angle R	0,2 mm
Nuance	HU7310
Application principale	N
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	300 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	300 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	230 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Accessoires

Plaquette de tronçonnage neutre Largeur de gorge w 3,1 mm

273310 3,1