

Garant

Plaquette pour usinage de gorges Rayon complet, HB7020, Largeur de gorge w (mm) / Quantité: 2,5/50

**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG2746 2,5/50 |
| GTIN | 4067263097693 |
| Classe d'article | GGN |

Description technique

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Contenu | 273735 2,5 |
| Prof. coupe a_p | 0,2 - 0,7 mm |
| Avance f | 0,08 - 0,16 mm/tr |
| Tolérance largeur gorge w | $\pm 0,03$ mm |
| Quantité | 50 |
| Nuance | HB7020 |
| Application principale | P |
| Application secondaire | M |
| Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|--|------------|-------|----------|
|--|------------|-------|----------|

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------|---|
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 220 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 180 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 170 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm ² | adaptée | 140 m/min | P |
| Acier < 1400 N/mm ² | moyennement adaptée | 120 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 140 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adaptée | 130 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | adaptée | 60 m/min | S |
| Fonte GG(G) | adaptée | 200 m/min | K |
| CuZn | adaptée | 250 m/min | N |
| Uni | adaptée | | |
| Continue | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |
| à sec | moyennement adaptée | | |

Accessoires

Plaquette pour usinage de gorges Rayon complet Largeur de gorge w 2,5 mm

273735 2,5