

Pack promotionnel Plaquette pour usinage de gorges, rayon complet, Largeur de gorge w (mm) / Quantité: 4/50



Données de commande

N° commande	GG2746 4/50
GTIN	4067263097938
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a _p	0,6 - 1,6 mm		
Avance f	0,1 - 0,22 mm/tr		
Contenu	273735 4		
Quantité	50		
Tolérance largeur gorge w	±0,04 mm		
Nuance	HB7020		
Application principale	Р		
Application secondaire	M		
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage		

Données utilisateur

Adéquation	\mathbf{V}_{c}	Code ISO
------------	------------------	----------



Acier < 500 N/mm ²	adaptée	220 m/min	Р
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	Р
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	Р
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	140 m/min	Р
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	120 m/min	Р
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	60 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
CuZn	adaptée	250 m/min	N
Uni	adaptée		
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Accessoires

Plaquette pour usinage de gorgesRayon complet Largeur	
	273
de gorge w 4 mm	_, _
<i>3 3</i>	

273735 4