

**Garant****Plaquette de tournage pour semi-finition TCGT, HU7310, M: 16T304/50****Données de commande**

N° commande	GG2680 16T304/50
GTIN	4067263098362
Classe d'article	GGN

**Description technique**

Contenu	260986 HU7310
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Quantité	50
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	350 - 600 mm/min
Prof. coupe $a_p$	0,25 - 4 mm
Nuance	HU7310
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

**Données utilisateur**

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	24 m/min	N

Alu (à copeaux courts)	adaptée	25 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	10 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	24 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	20 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	15 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	8 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	15 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

## Accessoires

TC. T 16T304 Nuance HU7310

260986 HU7310