

Garant
APHT 133504 FR, PCD, Type: ALU


Données de commande

N° commande	215314 ALU
GTIN	4045197601162
Classe d'article	21L

Description

Exécution:

Plaquette de fraisage PCD avec une arête de coupe.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

$a_{p\max} = 3,5$ mm.

Rayon d'angle: 0,4 mm

Avance f_z par dent: 0,2 mm

Description technique

Type	ALU
Avance f_z par dent	0,2 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APHT 133504 FR
Nuance	PCD

Type d'outils	PCD
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	1500 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	1000 m/min	N
CuZn	adaptée	800 m/min	N
à sec	adaptée		