

**Garant****APMT 133512 TR, HB7520, Type: UNI**

## Données de commande

N° commande	215386 UNI
GTIN	4045197601391
Classe d'article	21A

## Description

**Remarque(s):**Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

Rayon d'angle: 1,2 mm

## Description technique

Type	UNI
Rayon d'angle	1,2 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APMT 133512 TR
Nuance	HB7520
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

## Données utilisateur

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	330 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	290 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	M
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		