

**Garant**
**APMT 180508 ER, HB7730, Type: GG**


## Données de commande

N° commande	215256 GG
GTIN	4045197601056
Classe d'article	21A

## Description

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

Rayon d'angle: 0,8 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,2 mm

## Description technique

Avance $f_z$ par dent	0,2 mm
Type	GG
Rayon d'angle	0,8 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APMT 180508 ER
Nuance	HB7730
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Fonte GG(G)	adaptée	250 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		