

Garant
APET 180505 FR, HU7810, Type: ALU


Données de commande

N° commande	215202 ALU
GTIN	4045197600288
Classe d'article	21A

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Rayon d'angle: 0,5 mm

Avance f_z par dent: 0,2 mm

Description technique

Type	ALU
Avance f_z par dent	0,2 mm
Rayon d'angle	0,5 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APET 180505 FR
Nuance	HU7810
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	600 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	500 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	400 m/min	N
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		