

APMT 180508 ER, HB7520, Type: ST900



Données de commande

N° commande	215220 ST900		
GTIN	4045197600936		
Classe d'article	21A		

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0.3 \times D / a_p = 5$ mm, $a_{p max} = 9$ mm.

Rayon d'angle: 0,8 mm Avance f_z par dent: 0,15 mm

Description technique

Туре	ST900		
Avance f _z par dent	0,15 mm		
Rayon d'angle	0,8 mm		
Série	Softcut®		
Code ISO plaquette	APMT 180508 ER		
Nuance	HB7520		
Type d'outils	Carbure		
Type de produit	Plaquette pour fraisage		



Données utilisateur

	Adéquation	\mathbf{V}_{c}	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	340 m/min	Р
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	300 m/min	Р
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	260 m/min	Р
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		