

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 36×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 900/7A**Données de commande**

N° commande	931305 900/7A
GTIN	4067263101017
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 40×28G, avec tiroirs 36×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Description technique

Nombre de tiroirs	7
Largeur	1000 mm
Profondeur	700 mm

Nombre de plateaux coulissants	0
Nombre de portes	0
Poids	169 kg
Hauteur utile	800 mm
Hauteur	900 mm
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Hauteur utile pour tiroirs	800 mm
Surface utile de tiroir en G	36×24
Largeur utile des tiroirs en G	36
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	36×24G
Type de produit	Armoire à outils