


Garant**Appareil de base pour étau autocentrant Xtric, Type: 125XSPA****Données de commande**

N° commande	363000 125XSPA
GTIN	4067263101109
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

- **Excellente accessibilité et parfaitement symétrique.**
- **Entièrement trempé et face inférieure fraisée avec précision.**
- **Etau pour serrage de pièces brutes et finies avec retrait minimum des mors/de la pièce.**
- **Serrage parfaitement concentrique grâce au réglage central.**
- **Une modification de la plage de serrage est possible en retournant les mors.**

Utilisation:

Idéal pour l'usinage sur 5 faces. Serrage centré.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 363010 – 363045.

Livraison:

Corps de base, broche, écrous de broche et quatre tirettes adaptés à la console d'automatisation 360164 XP80Z.

Accessoire(s):

Clé dynamométrique 656050, douille 642229 13, station de montage 358595 80.

Remarque(s):

Pour système d'automatisation GARANT Turntable en association avec / pour console d'automatisation 360164 XP80Z. Mors rapportés adaptés 363010 – 363045 non fournis. Pour obtenir les conditions de serrage S2, retourner le mors.

Description technique

L	186 mm
---	--------

B	125 mm
Code couleur	Xtric 125
Poids	10,6 kg
Hauteur H	54 mm
Dim. ouvertures de clés	13 mm
Dim. ouvertures de clés	5 mm
Force serrage max.	32 kN
Couple maximal	132 Nm
Exécution	Système de serrage à point zéro
Mesure étalon	80 mm
Type de produit	Etaux machine