

**Garant**

**Mandrin de frettage Type ADB, avec arrosage en bout, BT 50 A = 100, Ø serrage D1: 6mm**



## Données de commande

N° commande	303437 6
GTIN	4067263014409
Classe d'article	31A

## Description

### Exécution:

- Réglage de la longueur d'outil intégré, course de réglage 10 mm (à partir de Ø 6).
- Réf. 3–5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.

### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

### Norme:

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, rallonges pour mandrins de frettage 302410 – 302417, appareils de frettage 354210 – 354400.

## Description technique

Ø serrage D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø ext. D	27 mm
Support	BT 50 A = 100
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	ISO 7388-2

Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrin de frettage