

**Plaquette de coupe ISCAR SUMOCHAM ICP k7, IC908, Ø DC: 28mm****Données de commande**

N° commande	231740 28
GTIN	7291075247503
Classe d'article	23J

**Description****Exécution:**

Plaquette de coupe **rectifiée de manière prismatique** pour un positionnement précis et une assise stable. **Surfaces d'appui radiales** angulaires pour une augmentation significative de la force de serrage grâce aux efforts de coupe appliqués pendant l'usinage. Pour un perçage productif à des **vitesse d'avance élevées**.

**ICP**

Principal domaine d'application **ISO P, ISO M** (en particulier le Duplex) ainsi que **ISO H**.

Préparation unique des arêtes de coupe pour un compromis optimal entre stabilité des arêtes et acuité de coupe.

**Remarque(s):**

Les données de coupe sont valables pour l'élément de base 5×D. Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type, en particulier pour les plaquettes FCP et QCP-2M. Veuillez respecter les consignes d'utilisation de l'élément de base. Tolérance de coupe des plaquettes: **k7** (diamètre des dents à tolérance positive).

Convention de désignation: [type] [Ø D<sub>c</sub>]-[complément] [nuance de coupe]

Exemples :

231740 6,5 ICP 065 IC908

231742 18,5 ICP 185-2M IC908

231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

## Description technique

Série	SUMOCHAM
Ø D	28 mm
Nombre de changements/dents	2
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,4 mm/tr
Revêtement	TiAlN
pour élément de base réf.	28
ISCAR - Désignation de l'article	ICP 280 IC908
Avance f <sub>z</sub> dans l'acier < 55 HRC	0,22 mm/tr
Géométrie	ICP
Angle de pointe	154 degré
Référence fabricant	ICP 280 IC908
Nuance	IC908
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Inserts de coupe pour perçage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	55 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	35 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	35 m/min	H
TOOLOX 33	adaptée	70 m/min	H
TOOLOX 44	adaptée	60 m/min	H

HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	35 m/min	S
Inconel	moyennement adaptée	35 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	120 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	155 m/min	N
Huile	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		