

Garant

**Douille pour brochage de profils, carré femelle, métrique Ø d = 12 mm, WC/C,
Carré: 5mm**

**Données de commande**

N° commande	293054 5
GTIN	4067263013860
Classe d'article	29L

Description**Exécution:**

Avec revêtement hautes performances (carbure de tungstène/carbone). Géométrie de coupe optimisée de l'arête de coupe (forme concave) pour le brochage de profils dans les aciers inoxydables.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Remarque(s):

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

Description technique

Ouverture	5 mm
L	11 mm

Type d'outils	Carbure
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm
Tolérance	+ 0,08 à + 0,1 mm
Profil	Carré
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Revêtement	WC/C
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage