

**X.LT...ER-D411, X500, Taille de plaquette: 12mm****Données de commande**

N° commande	221930 12
GTIN	4059782506374
Classe d'article	28F

Description**Exécution:**

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$.

Description technique

Taille de plaquette	12
Type	INOX; Ti
Code ISO plaquette	XDLT120512-ER-D411
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	2,73 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Nuance	X500
Type d'outils	Carbure
Avance f_z par dent	0,3 - 1,4 mm

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	230 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	60 m/min	S
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		