


PNEU 1205 ANER-GL, PR1210, Type: GG

Données de commande

N° commande	222817 GG
GTIN	4960664626830
Classe d'article	25A

Description
Exécution:

Modèle rectifié. Pour une qualité d'état de surface nettement supérieure.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$.

Avance f_z par dent: 0,06 – 0,25 mm

Description technique

Type	GG
Avance f_z par dent	0,06 – 0,25 mm
Nombre de changements/dents	10
Code ISO plaquette	PNEU 1205 ANER-GL
Nuance	PR1210
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		