

Garant**Fraise grande avance Feedking, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z:
25/3mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 212900 25/3 |
| GTIN | 4045197320841 |
| Classe d'article | 210 |

Description**Exécution:**

Géométrie de coupe **dynamique** pour des valeurs d'avance maximales. Très faibles vibrations grâce au **logement de plaquette autostabilisant**. **Géométrie optimisée** pour un effort de coupe réduit, ce qui **réduit la charge de la broche principale**.

Avantage(s):

Particulièrement économiques grâce aux plaquettes à **4 arêtes extrêmement robustes**.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 9IP**.

Description technique

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Longueur de col L_1 | 39 mm |
| Longueur totale L_{tot} | 95 mm |
| Ø D_3 | 12 mm |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
| Ø dents D_c | 25 mm |
| Plaquette adaptée | XD.. 070308 |
| Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$ | 0,85 mm |
| Ø queue $D_s\ h6$ | 25 mm |

| | |
|--|--------------------------|
| Nombre de dents Z | 3 |
| Arrosage interne | oui |
| Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$ | 48 mm |
| Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$ | 37 mm |
| Angle de plongée oblique α_{\max} | 1,56 degré |
| Longueur de plongée oblique L pour α_{\max} | 11 mm |
| Perçage par interpolation a_p | 0,85 mm |
| Série | FeedKing |
| Angle d'attaque κ | 10 degré |
| Type de queue | Queue Weldon |
| Application de fraisage | Fraisage circulaire |
| Application de fraisage | Ramping |
| Application de fraisage | Ramping |
| Pas des arêtes de coupe | différent |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Changement d'outil | PowerCard |
| Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 9IP | 674252 9IP |
| Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces | 219810 |