

**Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:  
200/10mm****Données de commande**

N° commande	222800 200/10
GTIN	4960664602407
Classe d'article	250

**Description****Exécution:**

Fraises à surfacer hautes performances avec plaquettes pentagonales doubles faces. La combinaison de l'angle d'attaque, de l'exécution des goujures, des géométries et de l'angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu'un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

**Description technique**

Vis de serrage pour sous-plaquette	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Vis pour plaquette	229700
Ø ext. max. $D_{max}$	213 mm
Plaquette adaptée	PN.. 1205
Ø fixation	60 mm
Ø dents $D_c$	200 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	6 mm

Sous-plaquette	229750
Longueur totale $L_{tot}$	63 mm
Nombre de dents Z	10
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	47,5 degré
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises à surfacer

---

## Accessoires

Vis de serrage	229702
Vis de serrage	229700
Sous-plaquette	229750